

Your **Ultimate** Source
for Pressure and Vacuum

Industrials-group EMEA

Schroefcompressoren / vacuümpompen

Zijkanaalblowers

Klauwenpompen

Schottencompressoren

Vloeistofringpompen

Roots- en schroefblowers

Radiaalventilatoren

Centrifugaal compressoren

Zuigercompressoren

Lobbenpompen

De Gardner Denver Industrials-group	3
Uw Ultieme partner voor druk en vacuüm	4
Uw Ultieme sectorexpert	5
De Industrials-group divisie Compressoren	6
CompAir	8
Hydrovane	12
Champion	13
Gardner Denver	14
Gardner Denver Hogedruk compressoren	16
Tamrotor	18
De Industrials-group Vacuüm en Blower divisie	20
Elmo Rietschle	22
Robuschi	24
Gardner Denver Transport Solutions	26
De Ultieme Servicegraad	28
Gardner Denver Industrieën	30

De Gardner Denver Industrials-group

De Gardner Denver Industrials-group levert wereldwijd het grootste assortiment aan compressoren en vacuüm-pompen voor allerlei technische toepassingen aan eindgebruikers en OEM-klienten in diverse industrieën.

Wij leveren betrouwbare en energiezuinige apparatuur voor de meest uiteenlopende proces- en productietoepassingen. Onze producten variëren van veelzijdige lage- en hogedrukcompressoren tot blowers en vacuüm-pompen op maat voor algemene machinebouw, voor de automotive-industrie en de afvalwaterverwerking alsmede de levensmiddelen- en kunststoffenindustrie de transportsector en energiecentrales. Bovendien bieden we wereldwijd uitgebreide aftermarket- services aan voor al onze producten.

De Gardner Denver Industrials-group is onderdeel van Gardner Denver Inc. waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Milwaukee in de Verenigde Staten. Gardner Denver is in 1859 opgericht en heeft op dit moment zo'n 7000 werknemers in dienst in meer dan 30 landen.

**Ga voor meer informatie naar
www.gardnerdenver.nl**

Uw **Ultieme** partner
voor druk en vacuüm



Uw **Ultieme** sectorexpert

Waar ter wereld u zich als klant ook bevindt, u profiteert van de meer dan 160 jaar aan ongeëvenaarde praktische knowhow die Gardner Denver heeft opgebouwd – als resultaat van onze nauwe samenwerking met u als klant.

Bij Gardner Denver maken de mensen het verschil – en werken we hard aan het opbouwen van gezonde klantrelaties voor de lange termijn waarin vertrouwen, respect en loyaliteit voorop staan.

Zo weet u zeker dat u altijd de beste oplossing tegen de laagste kosten vindt, een hele zorg minder.

Uw tevredenheid is ons ultieme doel.



De Industrials-group divisie **Compressoren**

Het productaanbod van onze divisie Compressoren is één van de grootste ter wereld en omvat alle gangbare technologieën zoals schroefcompressoren, zuigercompressoren, schottencompressoren en centrifugaal compressoren voor perslucht en gassen.

Gardner Denver is vanaf het begin vooruitstrevend in het ontwikkelen van systemen en machines voor het comprimeren van lucht en gassen. Dat heeft onder meer geleid tot de energiezuinige en milieuvriendelijke compressoren waarmee onze klanten vandaag de dag hun milieudoelstellingen halen.


Lage druk of hoge druk, voor de zware industrie of gevoelige productieprocessen, we hebben altijd een passende oplossing in huis. Wij zorgen dat uw compressor voor perslucht of gassen tijdens zijn hele levenscyclus net zo efficiënt en betrouwbaar blijft werken als op de dag van inbedrijfstelling. Met onze innovatieve service- en onderhoudsprogramma's kunt u zich op uw eigen bedrijfsvoering concentreren.

Gardner
Denver

 **CompAir**

 **hydrovane**

Compressoren luchtmap/werkgebied per werkingsprincipe




CHAMPION
by Gardner Denver

**Gardner
Denver**

HIGH PRESSURE SOLUTIONS

Tamrotor



CompAir omvat een uitgebreid assortiment uiterst betrouwbare en zuinige compressoren en accessoires voor vrijwel elke toepassing.

Met een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde CompAir-verkoopkantoren en distributeurs op alle continenten leveren wij mondiale expertise in combinatie met technisch hoogwaardige lokale service en ondersteuning.

Het CompAir-aanbod biedt:

- Zeer efficiënte en kwalitatief hoogwaardige compressoren
- Moderne en gebruiksvriendelijke compressorbesturingen
- Compacte machines die weinig ruimte innemen
- Geluidsarme installaties
- Onderhoudsarme installaties
- Verlengde garantieprogramma's
- Compleet assortiment luchtbehandeling en toebehoren



L-serie, oliegesmeerde schroefcompressoren

De technisch geavanceerde, oliegesmeerde schroefcompressoren van CompAir zijn geproduceerd volgens de modernste productieprocessen. Dit waarborgt een continue flow aan perslucht van hoge kwaliteit en maken deze zuinig en betrouwbaar. Compressoren in de L-serie zijn leverbaar in uitvoeringen met vast toerental (L) en met regelbaar toerental (L-RS).

D-serie, olievrije schroefcompressoren

De olievrije D-serie compressoren leveren een constante flow aan olievrije perslucht van hoge kwaliteit. Deze olievrije tweetrapschroefcompressoren zijn extreem betrouwbaar, zelfs voor meest veeleisende toepassingen.

DH-serie, olievrije schroefcompressoren met waterinjectie

De DH-serie compressoren behoren tot de zuinigste compressoren die op dit moment leverbaar zijn in het olievrije segment. Dankzij het direct aangedreven eentrap-ontwerp werkt deze met lagere toerentallen en lagere bedrijfstemperaturen. De geavanceerde waterinspuiting smeert, koelt en optimaliseert de compressiecyclus en realiseert met zijn lage bedrijfstemperatuur van maximaal 60 °C een nagenoeg isotherme compressie.





Quantima

www.compair.com · sales@compair.com

Quantima, de olievrije, high speed centrifugaal compressor

Quantima biedt vele voordelen waarbij het lage energieverbruik de meest opvallendste is. Iets dat direct aanzienlijke voordelen biedt voor zowel het milieu als voor de winstgevendheid van de gebruiker.

Quantima is een compacte en stille compressor die absoluut olievrije lucht levert en extra zekerheid biedt dankzij een uiterst betrouwbare werking, 24/7-monitoring op afstand en een uitgekiend onderhoudsprogramma.

De slimme Q-drive compressorunit van de Quantima heeft geen tandwieloverbrenging, geen olie en geen enkel contact of slijtagegevoelig punt — er is slechts één bewegend deel dat ronddraait in een magnetisch veld. Dankzij deze geavanceerde constructie, treedt er tijdens de gehele levensduur van de compressor geen verlies in rendement op.

Her variabel toerental van Quantima garandeert een precieze afstemming tussen de geleverde capaciteit en gewenste flow van het productieproces om de energiekosten te reduceren tijdens gebruik en off load.





www.compair.com · sales@compair.com

C-serie, mobiele compressoren

Of u nu wilt slopen, zandstralen, betonboren of kabels blazen, CompAir heeft altijd een passende oplossing in huis.

De mobiele compressoren van CompAir bewijzen dagelijks, waar ook ter wereld, hun hoge betrouwbaarheid onder de moeilijkste omstandigheden. Ze leveren daarbij aanzienlijke kostenbesparingen op door een laag brandstofverbruik en een onderhoudsarm ontwerp.

De gepatenteerde Bi-Turbo compressietechnologie van de TurboScrew maakt deze compressoren nog eens extra zuiniger. Ze verbruiken tot wel 30 % minder brandstof en zijn de kleinste en lichtste compressoren in hun klasse.



TURBOSCREW





© hydrovane

www.hydrovaneproducts.com

info.hydrovane@gardnerdenver.com

De Hydrovane-serie roterende schottencompressoren zijn betrouwbaar, veelzijdig, krachtig en efficiënt

Hydrovane compressoren worden in alle sectoren van de industrie gebruikt waaronder automotive, de levensmiddelenindustrie, energiecentrales en specialistische systemen voor vervoer, gas en sneeuw. De compacte Hydrovane compressoren staan garant voor een betrouwbare levering van perslucht en gassen.

Het lage geluidsniveau van Hydrovane-compressoren maakt ze bij uitstek geschikt voor plaatsing direct naast uw eigen apparatuur.

Het schottenprincipe

Dankzij de enkelvoudige rotor die met vaste snelheid draait, is directe aandrijving mogelijk waardoor v-snaren overbodig zijn.

Deze oliegesmeerde schottencompressoren worden in standaarduitvoering direct aangedreven door een IP55 hoogrendementmotor (behalve waar anders aangegeven).

De betrouwbaarheid van persluchttoevoer is een eerste vereiste. Wij hebben wereldwijd al meer dan driekwart miljoen van deze compressoren verkocht. Hierdoor hebben wij een ruime ervaring en kunnen wij u het juiste advies voor uw toepassing geven.

De ingebouwde drukregelaar waarborgt dat de compressor exact levert waar u om vraagt. Dit compressorontwerp is vrijwel overal inzetbaar en is dan ook geschikt voor continubedrijf bij omgevingstemperaturen tot 40 °C.



CHAMPION

by Gardner Denver


www.championcompressors.eu
champion.eu@gardnerdenver.com

Flexibele en betaalbare persluchtssystemen

Champion, naast onze premium brands een merk met een ruim aanbod aan oliegesmeerde schroef- en zuigercompressoren, alsmede toebehoren voor persluchtconditionering. We verkopen en onderhouden onze persluchtproducten via een wereldwijd netwerk van distributeurs voor allerhande toepassingen in vele sectoren:

- De stationaire roterende schroefcompressoren van Champion, met vast of regelbaar toerental, zijn ideaal voor toepassingen in kleine en middelgrote bedrijven. Alle modellen zijn ontworpen voor continubelasting onder zware omstandigheden en hebben een modulaire opbouw, een laag energieverbruik, lage bedrijfs- en onderhoudskosten en zijn gemakkelijk te installeren en te gebruiken.
- Er is een zuigercompressor van Champion voor elke denkbare professionele persluchttoepassing. Onze zuigercompressoren in allerlei uitvoeringen en formaten bieden u een uitgebreide keuze.
- Toebehoren zoals filters en drogers maken het Champion assortiment compleet.





Het Gardner Denver merk Compressoren omvat een programma met vrijwel alles wat nodig is om een stabiel, schoon en efficiënt persluchtsysteem op te zetten.

- De Gardner Denver schroefcompressoren van 2,2 tot 500 kW zijn speciaal ontworpen om aan de hoge eisen te voldoen die moderne productieomgevingen aan compressoren stellen. Dat maakt de Gardner Denver compressoren bijzonder betrouwbaar, stil en zuinig.
- De olievrije EnviroAire-modellen van 15 - 160 kW leveren kwalitatief hoogwaardige perslucht tegen een laag energieverbruik voor allerlei toepassingen. Het volledig olievrije ontwerp sluit oliecontaminatie van de perslucht uit en reduceert de kans op productiefouten en herstelwerkzaamheden, met name bij het werken in steriele omgevingen. Deze compressoren zijn leverbaar met vast of met regelbaar toerental.
- Moderne productiesystemen en productieprocessen stellen steeds hogere eisen aan de luchtkwaliteit. Het uitgebreide assortiment aan perslucht conditionering systemen waarborgt een optimale productkwaliteit en een veilige werking.
- Compressorsystemen bestaan tegenwoordig vaak uit verschillende afzonderlijke compressoren die lucht leveren aan een verzamelleiding, waarbij de opgetelde capaciteit van deze machines doorgaans groter is dan het maximale verbruik. De Gardner Denver 'Connect'-luchtregeling zorgt ervoor dat dergelijke systemen met maximale efficiëntie werken.

Onze producten worden gebruikt in vrijwel elke marktsector, van industriële perslucht en regelingen tot milieubeheer en van gezondheidszorg tot energiecentrales.

- Automotive
- Milieu
- Levensmiddelen
- Algemene industriële toepassingen
- Pulp- en papierindustrie

De juiste Gardner Denver compressor voor uw toepassing vindt u bij onze lokale en onafhankelijke distributeurs.

De Gardner Denver Compressor distributeurs waarborgen een superieure lokale dienstverlening met:

- Advisering over de juiste keuze van het persluchtsysteem voor uw specifieke toepassing
- Deskundig regulier onderhoud door in de fabriek opgeleide onderhoudsmonteurs
- Professionele persluchtaudits die aanmerkelijke kostenbesparingen kunnen opleveren





Belliss & Morcom

Reavell

**Gardner
Denver**



Gardner Denver is ook specialist in hogedruk compressoren voor lucht en gassen met superieure merken als Belliss en Morcom, Gardner Denver en Reavell. Deze merken staan onder de vlag van onze High Pressure Solutions lijn.

Met het mondiale team van hoogopgeleide en zeer ervaren medewerkers, is Gardner Denver al meer dan een eeuw lang actief op het gebied van hoogwaardige turnkey-oplossingen voor hogedruk compressorsystemen. Hierbij worden de nieuwste technische innovaties gebruikt om maatwerk te creëren dat perfect aansluit op de vraag van de klant.

Ons assortiment omvat diverse één- tot vijftraps zuigercompressoren, oliegesmeerd of juist olievrij en water- of luchtgekoeld met een drukk bereik van 2 tot 414 bar(o). Wat uw eisen voor lucht of gas onder hoge druk ook zijn, Gardner Denver heeft een compressor die het levert.

Investeer in een hogedrukcompressor van Gardner Denver en profiteer van:

- Lagere energiekosten
- Lagere total cost of ownership
- Compacte installaties
- Lager geluidsniveau

Van eenvoudige compressoren tot complexe systeemontwerpen, Gardner Denver levert op allerlei gebieden ondersteuning aan grote bedrijven: onze uitstekende reputatie op het gebied van kwaliteit is alom bekend.

Een greep uit de sectoren en toepassingen waarin we het meest actief zijn:

Ademlucht — Standaard ademluchtsystemen voor recreatieduikers maar ook specialistische Heliox-duiksystemen voor professionele duikers

Defensie — Warmtebeeldapparatuur, wapensystemen

Levensmiddelen — PET-flesproductie, stikstofvulling

Scheepvaart — Starten van motoren, ballastregeling

Olie & gas — Injectiesystemen, seismisch onderzoek, ballastregeling

Energiecentrales & distributienetwerken — Schakelaarbeveiliging, testen van leidingen

Transport — Vloeibaar aardgas (CNG)

Wat uw behoeften ook zijn op het gebied van lucht en gassen onder hoge druk, onze technisch specialisten, engineers en projectmanagers werken nauw met u samen aan het vinden van een oplossing die voor u werkt. Wij zorgen dat onze oplossingen technisch perfect zijn, veilig en precies werken zoals u wilt.





Tamrotor

www.tamrotor.fi
tamrotor.fi@gardnerdenver.com

Tamrotor verenigt al onze OEM-competenties onder één merknaam, zodat we onze klanten een uitgebreid assortiment aan oliegesmeerde compressoren kunnen bieden voor de meest uiteenlopende toepassingen. Productie volgens de hoogste kwaliteitsstandaard en altijd ondersteuning en advies beschikbaar bij onze deskundige medewerkers.

Speciaal voor OEM-toepassingen

Bij het ontwerpen van onze Tamrotor-producten stelden we ons ten doel om robuuste systemen te creëren die bovendien efficiënt werken en onderhoudsvriendelijk zijn.

Onze jarenlange ervaring in de mijnbouw leerde ons het belang van betrouwbaarheid en van een lange levensduur, en daar profiteren nu als vanzelfsprekend alle klanten van Tamrotor-producten van. Vandaag de dag kunnen we met trots zeggen dat al onze OEM-producten geschikt zijn voor 24/7 continubelasting.

- Mobiele en industriële luchtcompressoren
- Boorinstallaties voor bouw en mijnbouw
- Voertuigsystemen en mobiele toepassingen
- Luchtsystemen voor treinstellen en locomotieven
- Brandbestrijdingsapparatuur

Wat uw toepassing ook is, in ons assortiment vindt u de perfecte oplossing voor al uw individuele behoeften.

- De Enduro-serie zet de nieuwe maatstaf in levensduur en efficiëntie. Deze meest verkochte en betrouwbare luchtcompressor ter wereld is economisch inzetbaar voor allerlei toepassingen.
- De Tempest-serie van geïntegreerde schroefcompressoren is ideaal voor elk persluchtsysteem. Het brede assortiment aan Tempest-producten sluit perfect aan op het Enduro-bereik van 4 tot 75 kW.
- Deze producten hebben zich inmiddels jarenlang bewezen onder de moeilijkste omstandigheden in boorinstallaties, mijnbouwvoertuigen, bouw materiaal en vele andere toepassingen. De CT-serie voelt zich diep onder de grond even goed thuis als in de bergen!



De Industrials-group Vacuüm en Blower divisie

De Vacuüm en Blower divisie van de Industrials-group biedt een uniek assortiment aan technieken. Drie productgroepen vormen het hart van deze organisatie:

- VP-Tech (Elmo Rietschle en Robuschi)
- Lage druk (Robuschi, Gardner Denver)
- Transport Solutions (Drum, Wittig, Webster Drives, Gardner Denver, Robuschi, Hydrovane, Solimar, SSP, Air Drive).


Onze productspecialisten zijn erkende experts in diverse sectoren en garanderen u, dankzij jarenlange ervaring met vrijwel alle toepassingen, dat u de juiste oplossing vindt die het beste bij uw behoeften past. Wij richten ons op het leveren van topkwaliteit voor concurrerende prijzen. En bovenal bieden wij u innovatieve oplossingen die hoge prestaties leveren en zuinig omgaan met energie in combinatie een lange levensduur. Juist hetgeen waar u naar op zoek bent.

Gardner
Denver

 **Elmo
Rietschle**

ROBUSCHI

Blower luchtmap



Gardner
Denver

TRANSPORT SOLUTIONS



Het merk Elmo Rietschle omvat diverse technische oplossingen voor vacuüm- en druktoepassingen die uniek zijn binnen het Gardner Denver assortiment.

Deze producten zijn voor allerlei toepassingen inzetbaar, waaronder:

- Pneumatische transportsystemen
- Verwerking van kunststoffen: granulaattransport, kalibreren, drogen
- Levensmiddelen: thermisch vormen, beschermgassen, mengen en verpakken
- Grafische vormgeving: drukwerk
- Milieu: biogasproductie, waterbehandeling
- Zorgtoepassingen: medische vacuümsets, beademingsapparatuur
- Glas: bottelen
- Chemisch en farmaceutisch: destilleren, verpakken
- Automotive: productie van onderdelen

Elmo Rietschle ontwikkelt producten die aan de hoogste normen voldoen wat betreft kwaliteit, betrouwbaarheid en prestaties.

Een greep uit het assortiment:

- Zijkanaalblowers
- Vloeistofringpompen
- Olivrijne en oliegesmeerde schottenpompen
- Klauwenpompen
- Schroef vacuümpompen
- Radiaalventilatoren

Grote internationaal opererende bedrijven in vrijwel alle sectoren hebben ons marktleider gemaakt in zijkanaalblowers. Onze klantgerichtheid en technische expertise liggen ten grondslag aan deze reputatie.

Elmo Rietschle levert ook maatwerkoplossingen. Daarbij steunen we op onze jarenlange ervaring en knowhow die we zowel voor medische toepassingen als voor de zware industrie kunnen inzetten.

Ook onderdeel van ons assortiment zijn de stationaire schottencompressoren en vacuümpompen van Wittig, die bekend staan om hun betrouwbaarheid en lage bedrijfskosten.





ROBUSCHI

www.robuschi-benelux.nl
robuschi-benelux@robuschi.com

Robuschi blowers, schoefcompressoren en vacuüm-pompen voor olievrije lagedruk- en vacuümtoepassingen en centrifugaalpompen voor de meest uiteenlopende vloeistofverplaatsingen.

Robuschi, gevestigd in het Italiaanse Parma en opgericht in 1941, heeft haar ervaring altijd gecombineerd met de meest geavanceerde technologische innovatie. De activiteiten van het bedrijf begonnen met de productie van centrifugaalpompen, gevolgd door rootsblowers en vacuümpompen.

De blowers, compressoren en pompen worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen in de waterzuivering-, chemische-, farmaceutische-, voedingsmiddelen- en papierindustrie, dus in feite in alle procesindustrieën waar lucht/gassen en vloeistoffen moeten worden verplaatst. In deze zeer veeleisende toepassingsgebieden biedt Robuschi oplossingen voor een groot aantal uiteenlopende behoeften en ook volgens ATEX certificering.

Op het gebied van druktoepassingen biedt Robuschi een breed assortiment aan blowers en schoefcompressoren met een druk tot 2500 mbar(o). De innovatieve ROBOX-schroef is het antwoord op de veranderende behoeften van de klant die steeds meer op zoek is naar energiebesparende en milieuvriendelijke producten. De ROBOX-schroeftechnologie vraagt weliswaar een iets hogere initiële investering, maar biedt u een enorme energiebesparing over de totale levensduur van de installatie dankzij de zeer efficiënte werking van de ROBOX-schroef.

Ook op het gebied van vacuümtoepassingen biedt Robuschi een breed assortiment: vacuümblowers (RB-DV) tot 27" Hg, 100 mbar abs., hoogvacuümblowers (RBS/AV) die worden gebruikt als booster bij een primair vacuümsysteem en een druk kunnen bereiken tot 0,001 mbar abs en ééntraps vloeistofringvacuümpompen (RVS) die worden gebruikt in complete units en een vacuümdruk kunnen bereiken tot 33 mbar abs.

Naast de standaard oplossingen, heeft Robuschi de technische kennis en capaciteit verworven om op maat gemaakte vacuüm-/drukunits te ontwikkelen die voldoen aan de toenemende vraag naar gespecialiseerde toepassingen: GF Systems is onze speciale businessunit voor op maat gemaakte technische producten en systemen.

Tenslotte wordt het assortiment lucht- en gasproducten van Robuschi aangevuld met de serie centrifugaalpompen PROCHEM. Deze zijn geschikt voor de verplaatsing van schone of agressieve vloeistoffen die voornamelijk worden gebruikt in de chemische en petrochemische industrie. De PROMIX-serie is geschikt voor het verplaatsen van viskeuze vloeistoffen en slurry, die worden gebruikt in de papier-, suiker- en voedingsmiddelenindustrie.

- Energiecentrales
- Cement/kalkproductie
- Voeding- en levensmiddelenindustrie
- Vacuümsystemen voor transport
- Chemie
- Waterbehandeling en waterzuivering
- Pulp- en papierindustrie





WITTIG

DRUM



WEBSTER DRIVES

AIR DRIVE



De transport business unit van Gardner Denver levert een grote verscheidenheid aan merken als Drum, Wittig, AirDrive, Webster Drives, Emco Wheaton, Todo, Robuschi, CycloBlower, Hydrovane Transit, SSP en Solimar. Dit zijn internationaal gerenommeerde merken die bekend staan om hun expertise in laad- en lostechnieken voor droge en vloeibare bulkproducten, en om hun aandrijfsystemen voor uiteenlopende mobiele toepassingen.

Wij leveren aan de volgende bedrijfstakken:

- Transportsector
- Levensmiddelenindustrie
- Petrochemische industrie
- Industriële afvalverwerking en waterzuivering
- Bouw en infrastructurele werken
- Openbaar vervoer
- Speciale voertuigen (off-road en materieel)

De producten van de groep hebben een zeer goede reputatie in de diverse bedrijfstakken waar ze worden gebruikt:

- Pompen, compressoren en hydraulische aandrijfsystemen voor het laden en lossen van vloeibare levensmiddelen, chemicaliën en gassen uit tankwagens en containers
- Compressoren en blowers voor het laden en lossen van droge bulkproducten uit bulktankwagens en silocontainers

- Vacuümpompen voor kolkenzuigers en industriële reinigingsvoertuigen
- Hydraulische aandrijf- en koelsystemen, pompen, compressoren, blowers en andere mobiele installaties
- Compressoren in het openbaar vervoer voor de pneumatische systemen van treinen, trams, metro's en bussen
- Compressoren en (inbouw)generatoren voor servicevoertuigen en mobiele bandenservice
- Pompen en laadarmen voor het veilig verplaatsen van vloeistoffen bij productie en op- en overslag
- Speciale tandwielkasten voor krachtoverdracht bij mobiele toepassingen

De business unit Transport Solutions van Gardner Denver combineert het assortiment van moderne productiebedrijven met een netwerk van innovatieve en ervaren verkooporganisaties, distributeurs en OEM's. Door nauw met onze klanten samen te werken en onze kennis over mobiele applicaties toe te passen, zijn we in staat om innovatieve oplossingen te leveren die technisch en financieel voordelig zijn voor alle betrokkenen.





**Gardner
Denver**

© hydrovane

Tamrotor

 **CompAir**

CHAMPION

by Gardner Denver

**Gardner
Denver**

HIGH PRESSURE SOLUTIONS

 **Elmo
Rietschle**

ROBUSCHI

**Gardner
Denver**

TRANSPORT SOLUTIONS

De Ultieme Servicegraad

Onze klanten rekenen dagelijks op ons om hun systemen efficiënt en optimaal te laten draaien. Een uitstekende klantenservice is een van onze belangrijkste doelstellingen. Onze after sales activiteiten breiden wij ieder jaar uit om u steeds beter van dienst te zijn.

Gardner Denver heeft een uitstekende naam hoog te houden voor wat betreft service en ondersteuning en biedt u:

- Ontwerp van maatwerk- en turnkey-oplossingen
- Lokale servicecentra
- In de fabriek opgeleide onderhoudsmonteurs
- Professionele controles, testen en servicerapportages
- Wereldwijd servicenetwerk
- Innovatieve service- en onderhoudscontracten
- Onze originele reserveonderdelen en smeermiddelen zijn speciaal ontwikkeld om de betrouwbaarheid, efficiëntie en optimale prestaties van Gardner Denver producten te waarborgen. Het uitgebreide distributienetwerk van Gardner Denver inclusief een intelligent voorraadbeheer staan er borg voor dat er altijd voldoende originele reserveonderdelen en smeermiddelen voor u beschikbaar zijn.



Gardner Denver Industrieën

De Gardner Denver Industrials-group levert oplossingen voor een breed scala aan toepassingen en processen in vele bedrijfstakken. Deze oplossingen verlagen het energieverbruik, verhogen de betrouwbaarheid cq. de beschikbaarheid, voorkomen vervuiling en verlagen de kosten.

Compressoren

- Algemene fabricage
- Petrochemische/chemische industrie
- Levensmiddelen industrie
- Bouw en mijnbouw
- Olie- en gaswinning
- Farmaceutisch/medisch/milieu
- Automotive
- Energiecentrales

Blowers & vacuümpompen

- Afvalwaterzuivering
- Oppervlakreiniging
- Food & non-food verwerking
- Levensmiddelen
- Kunststoffen
- Medisch
- Centrale afzuigsystemen
- Bouw
- Bulktransport
- Drukwerk- & papierindustrie

... en nog veel meer..

Uw tevredenheid
is ons **Ultieme** doel

Gardner Denver Nederland B.V.

Barwoutswaarder 3B
3449 HE - Woerden - Nederland
Tel +31 (0)348 410150
Fax +31 (0)348 418079

Gardner Denver Belgium N.V.

Luiithagen 7A - Haven 200
B-2030 Antwerpen - België
Tel +32 (0)354 15040
Fax +32 (0)354 16509

Robuschi Benelux B.V.

Kanaaldijk 100
6956 AX - Spankeren - Nederland
Tel +31 (0)313 415570
Fax +31 (0)313 415433

www.gardnerdenver.com
ipg.emea@gardnerdenver.com